


# Bloc de raccordement CPX-AB-1-7/8-DN

Code article: 571052

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimensions l x L x H	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Mode de fixation	avec trou débouchant
Poids du produit	205 g
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Interface du bus de terrain	Sub-D, 9 pôles, connecteur femelle
Raccord électrique	5 pôles Connecteur rond 7/8" "