

Tuyau plastique PAN-M-12X1,5-NT

N° de pièce: 572090

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	12 mm
Rayon de courbure important pour le débit	70 mm
Diamètre intérieur	9 mm
Rayon de courbure min.	50 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 26 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-60 ... 100 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,051 kg/m
Couleur	nature
Dureté Shore	D 65 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	Polyamide 12