


Adaptateur VMPAL-F10-M7

Code article: 572380

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de fût	10
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	17 g
Raccord pneumatique 1	Cartridge 10 mm
Raccord pneumatique 2	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé