

Tuyau plastique PU-3-SW

N° de pièce: 5731

FESTO

pour raccords CN et CK, particulièrement souple et résistant au pliage,
polyuréthane (non agréé pour l'alimentaire).

La pression max. est admissible à la température max.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	4,4 mm
Rayon de courbure important pour le débit	14 mm
Diamètre intérieur	2,9 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Agrément	TÜV
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0096 kg/m
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	TPE-U(PU)