

# barrette de raccordement VABM-L1-14G-G14-10-GR

N° de pièce: 573495

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	16 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Poids du produit	1.545 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	M5
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium