


terminal de visualisation et de commande FED-770

N° de pièce: 573905

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Profondeur totale	45 mm
Hauteur	147 mm
Longueur	187 mm
Epaisseur panneau avant max.	4 mm
Mémoire utilisateur	64 Mbyte
Nombre LED opérateur	1
Horloge temps réel	oui
Listes d'événements	1.024
Mémoire de recettes	32 Kilobyte
Alarmes	1.024
Ecart horloge temps réel	130 s/mois
Nombre de couleurs	64 k
Nombre de LED système	4
Afficheur	Couleur TFT
Caractéristique d'affichage	Touchscreen
Taille d'affichage	7"
Batterie de secours	Batterie-Li, rechargeable
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Résolution d'écran	WVGA, 800x480 Pixel
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation de courant à la tension de service nominale	0,6 A
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 85 % sans condensation
Degré de protection	IP65 en face avant, IP20 face arrière
Température ambiante	0 ... 50 °C
Agrément	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Poids du produit	1.000 g
Interface AUX	Sub-D à 9 pôles Connecteur femelle
Interface d'imprimante	RS232 Sub-D Connecteur femelle à 9 pôles
Interface PC	RS232 Sub-D Connecteur femelle à 9 pôles
Interface de programmation	9,6 - 38,4 kBd
Interface API	à 9 pôles RS232 RS485 Connecteur mâle

Caractéristique	Valeur
	Sub-D
Interface USB	oui
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Mode de fixation	Montage sur face avant
Note sur la matière	Conforme RoHS
Logiciel de programmation	FED Designer 6.10 ou supérieur