


adaptateur VMPAL-F20-G1/4

N° de pièce: 573914

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar -13,05 ... 145 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	55 g
Raccord pneumatique 1	Cartouche 18 mm
Raccord pneumatique 2	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium