


Portique linéaire DHSL-1-EGC70TB-DGSL10

N° de pièce: 574500

FESTO

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Groupe | Portique 2D 1 |
| Charge utile | 0 ... 1 kg |
| Entraînement axe Z | DGSL-10 |
| Mode d'entraînement axe Z | pneumatique |
| Course axe Z | 0 ... 200 mm |
| Reproductibilité en fin de course axe Z | ± 0,01 mm |
| Entraînement axe Y | EGC-70-TB |
| Mode d'entraînement axe Y | électrique Courroie crantée avec guidage à billes |
| Position intermédiaire axe Y | indifférente |
| Course axe Y | 0 ... 5.000 mm |
| Reproductibilité en fin de course axe Y | ± 0,08 mm |
| Reproductibilité en position intermédiaire axe Y | ± 0,08 mm |