


Portique linéaire DHSL-15-DGC40FAS-EGC80BS

N° de pièce: 574532

FESTO

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique 2D 15
Charge utile	0 ... 15 kg
Entraînement axe Z	EGC-80-BS
Mode d'entraînement axe Z	électrique avec broche
Position intermédiaire axe Z	indifférente
Course axe Z	0 ... 1.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,02 mm
Entraînement axe Y	DGC-40-FA
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Position intermédiaire axe Y	x 1
Course axe Y	0 ... 8.500 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,02 mm