


# Portique linéaire DHSL-25-EGC185TB-EGC120BS

N° de pièce: 574537

FESTO

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique 2D 25
Charge utile	0 ... 25 kg
Entraînement axe Z	EGC-120-BS
Mode d'entraînement axe Z	électrique avec broche
Position intermédiaire axe Z	indifférente
Course axe Z	0 ... 600 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,02 mm
Entraînement axe Y	EGC-185-TB
Mode d'entraînement axe Y	électrique Courroie crantée avec guidage à billes
Position intermédiaire axe Y	indifférente
Course axe Y	0 ... 8.500 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,08 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,08 mm