

# Coupleur de bus CDPX-F-CO

Code article: 575301

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Profondeur de montage	24 mm
Hauteur	91 mm
Longueur	41 mm
Certification	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 85 % sans condensation
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 °C...50 °C
Poids du produit	150 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Interface du bus de terrain, type	CANopen
Interface de bus de terrain, technique de raccordement	Connecteur mâle Sub-D 9 pôles
Interface de bus de terrain, vitesse de transmission	9,6 kbit/s à 1 Mbit/s