

# Bloc de raccordement VABM-B10-20E-N38-10

Code article: 576359

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	22 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	10
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	2171 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12	NPT 1/8
Raccord d'air de pilotage 14	NPT 1/8
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 3	NPT 3/8
Raccord pneumatique 5	NPT 3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé