

# Limiteur de débit unidirectionnel VFOH-LE-A-G18-Q6

Code article: 578798

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	Manuel
Élément de réglage	Tête hexagonale
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	255 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	111 l/min...280 l/min
Température ambiante	0 °C...150 °C
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0.2 bar...10 bar
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	370 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	330 l/min...390 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 °C...150 °C
Température du fluide	0 °C...150 °C
Couple de serrage nominal	3 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	23 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	FPM

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Matériau de la vis creuse	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la bague de démontage	Laiton nickelé
Matériau vis de réglage	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du raccord orientable	Laiton Nickelé