

Chape de pied LBN-20/25

Code article: 6059

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Taille | 20/25 |
| Position de montage | Indifférente |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Les métaux contenant plus de 1 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Température ambiante | -40 °C...150 °C |
| Poids du produit | 84 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau de fixation | Acier galvanisé |
| Matériau des boulons | Acier Galvanisé |
| Matériau du fusible | Acier à ressorts, galvanisé |