

Tuyau plastique PU-6-SW

N° de pièce: 6731

FESTO

pour raccords CN et CK, particulièrement souple et résistant au pliage,
polyuréthane (non agréé pour l'alimentaire).

La pression max. est admissible à la température max.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	8,3 mm
Rayon de courbure important pour le débit	36 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Agrément	TÜV
Poids du produit en fonction de la longueur	0,033 kg/m
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	TPE-U(PU)