

# Robinet à boisseau sphérique QH-1 1/2

Code article: 6837

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	2/2 bistable
Raccord pneumatique 1	G1 1/2
Raccord pneumatique 2	G1 1/2
Mode d'actionnement	Manuel
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Débit nominal normal	84000 l/min

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	40 mm
Matériau du boîtier	Laiton
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Conforme à la norme	ISO 228-1
Structure de construction	Vanne à boisseau sphérique
Pression nominale de vanne PN	20
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluide	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaz inertes Eau - pas de vapeur d'eau Liquides neutres Autres fluides sur demande
Température du fluide	-20 °C...150 °C
Poids du produit	1730 g
Matériau joints d'étanchéité	FPM PTFE
Matériau de bille	Laiton; chromé
Matériau d'arbre	Laiton