


# silencieux U-1/2-B

N° de pièce: 6844

FESTO

servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques.



## Fiche technique

| Caractéristique  | Valeur                                     |
|--|--|
| Position de montage                                    | indifférent                                |
| Pression de service sur la plage de température totale | 0 ... 1 MPa                                |
| Pression de service plage de température complète      | 0 ... 10 bar                               |
| Pression de service sur la plage de température totale | 0 ... 145 psi                              |
| Débit à l'atmosphère                                   | 7.500 l/min                                |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage          | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                | 1 - Faibles effets de corrosion            |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Niveau de pression sonore                              | 81 dB(A)                                   |
| Température ambiante                                   | -10 ... 70 °C                              |
| Poids du produit                                       | 75 g                                       |
| Raccord pneumatique                                    | G1/2                                       |
| Matériau insert silencieux                             | PE   |
| Matériau tourillon vissé                               | Aluminium                                  |
| Note sur la matière                                    | Conforme RoHS                              |
| Matériau corps   | Aluminium                                  |