

raccord cannelé

KSV-PK-4

N° de pièce: 7216

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre nominal | 3,4 mm |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Raccord pneumatique | Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |