



micro-distributeur à poussoir S-3-PK-3-B

N° de pièce: 7843

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal	60 l/min
Pression de service	-0,95 ... 8 bar
Conception	Soupape à siège avec ressort de rappel
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	1,8 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Type de commande	direct
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poussée	6 N
Poids du produit	7 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Matériau corps	Plastique Laiton