


Plaque d'alimentation verticale VABF-S2-2-P1A14-G12

Code article: 8000549

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 54 mm |
| Selon la norme | ISO 5599-2 |
| Position de montage | Indifférente |
| Superposition pneumatique | Alimentation air comprimé alternative pour 1 et 14 |
| Pression de service | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Pression d'alimentation 1 | 0.5 bar...10 bar |
| Pression d'entrée 1 MPa | 0.05 MPa...1 MPa |
| Pression d'alimentation 1 psi | 7.25 psi...145 psi |
| Débit nominal normal | 2800 l/min |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne relative aux basses tensions |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Degré de protection | IP65 NEMA 4 |
| Température ambiante | -5 °C...50 °C |
| Poids du produit | 605 g |
| Type de fixation pour superposition | sur embase juxtaposable Sur embase unitaire |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |