

manodétendeur

LR-3/8-D-7-I-MIDI-MPA

N° de pièce: 8002395

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec manomètre, pression de service jusqu'à 7 bar.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à membrane à commande directe
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire à reflux
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	0 ... 16 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,2 bar
Débit nominal normal	3.300 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	720 g
Mode de fixation	Montage sur face avant Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Zinc moulé sous pression
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Zinc moulé sous pression