


module de manipulation EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

N° de pièce: 8004627

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2024. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre primitif du pignon	38,2 mm
Course de travail	50 ... 1.000 mm
Dilatation de la courroie crantée	0,056 %
Division de la courroie crantée	5 mm
Position de montage	vertical
Conception	Module linéaire électromécanique à courroie crantée
Détection de position	pour capteurs de proximité
Vitesse max.	3 m/s
Répétitivité	±0,05 mm
Facteur de marche	100 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Degré de protection	IP20
Température ambiante	5 ... 45 °C
Poussée max. Fx	1.000 N
Constante d'avance	120 mm/U
Note sur la matière	Conforme RoHS