

# Barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-24-G

Code article: 8004923

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                         |
|--|--------------------------------|
| Dimension modulaire                            | 19 mm                          |
| Position de montage                            | Indifférente                   |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 24                             |
| Certification                                  | c UL us - Recognized (OL)      |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Température de stockage                        | -20 °C...60 °C                 |
| Poids du produit                               | 4909 g                         |
| Raccord d'air de pilotage 12/14                | G1/8                           |
| Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84  | G1/8                           |
| Raccord pneumatique 1                          | G3/8                           |
| Raccord pneumatique 2                          | G1/4                           |
| Raccord pneumatique 3                          | G3/8                           |
| Raccord pneumatique 4                          | G1/4                           |
| Raccord pneumatique 5                          | G3/8                           |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                |
| Matériau embase de raccordement                | Alliage d'aluminium corroyé    |