


Portique linéaire EXCT-15- -

Code article: 8026575

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	15
Position de montage	verticale
Structure de construction	Portique linéaire
Pression de service	-0.95 bar...8 bar
Accélération max.	50 m/s ²
Vitesse maximale max.	4.8 m/s
Répétabilité	±0,1 mm
Facteur de marche	100%
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Niveau de pression sonore	70 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	10 °C...40 °C
Force de process max. dans le sens de déplacement Z	100 N
Charge nominale sous dynamique maximale	1.5 kg
Mode de fixation	avec kit de fixation avec écrous pour rainures
Note sur le matériau	Conforme à RoHS