

# Séparation des canaux VABD-S1-1-P2-C

Code article: 8029439

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction d'échappement	via une embase avec limiteur de débit
Selon la norme	ISO 5599-1
Pression de service	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Compatibilité avec le vide	oui
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température du fluide	-10 °C...50 °C
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Poids du produit	70 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque de séparation	Acier NBR