


embase juxtaposable VABV-S1-1SB-N38

N° de pièce: 8029813

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Largeur | 44 mm |
| Fonction d'échappement | via une embase avec limiteur de débit |
| Selon la norme | ISO 5599-1 |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 1 |
| Pression de service MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pression de service | 0 ... 10 bar |
| Compatible vide | oui |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne sur les équipements basse tension |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -20 ... 60 °C |
| Température du fluide | -10 ... 50 °C |
| Fluide de commande | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Température ambiante | -10 ... 50 °C |
| Poids du produit | 490 g |
| Raccord pneumatique 2 | 3/8 NPT |
| Raccord pneumatique 4 | 3/8 NPT |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau embase | Aluminium moulé sous pression |