

# Manchon réducteur NPFC-R-G34-G12-F

Code article: 8030297

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Matériau du raccord fileté	Laiton, nickelé
Taille de fût	10
Pression de service	-0.95 bar...50 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-::-:]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 °C...150 °C
Poids du produit	56.2 g
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS