

# Réduction NPFC-R-G38-G18-FM

Code article: 8030316

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                     |
|--|--|
| Matériau du raccord fileté             | Laiton, nickelé                            |
| Taille de fût                          | 10   |
| Pression de service                    | -0.95 bar...50 bar                         |
| Fluide de service                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-::-:] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion            |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Température ambiante                   | -20 °C...150 °C                            |
| Poids du produit                       | 30.1 g                                     |
| Raccord pneumatique 1                  | G3/8                                       |
| Raccord pneumatique 2                  | G1/8                                       |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                            |