


# fixation NEAU-A-N8-1

N° de pièce: 8032868

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	1
Forme	pour rainure en T
Mode de fixation	bloqué dans la rainure en T dans l'axe et en travers de la rainure en T insérable dans la rainure par le haut
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Température de stockage	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau corps	renforcé PA
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable
Matériau écrou pour rainure	Laiton nickelé