


# Embase VMPAL-AP-10-RV

Code article: 8035230

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	10 mm 10.7 mm
Longueur	107.3 mm
Dimension modulaire	10.7 mm
Fonction intégrée	Clapet anti-retour
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Sens d'écoulement	Irréversible
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Compatibilité avec le vide	non
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	25 g
Raccord pneumatique 2	pour cartridge de 10 mm
Raccord pneumatique 4	Pour cartridge de 10 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Renforcé de polyamide