


# Passage de l'armoire de commande NEFU-D12G4-D12DG4

N° de pièce: 8040459

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 61076-2-101
Mode de fixation	vissé
Connexion électrique 1	Connecteur femelle droit, M12x1, 4 pôles, codage D Connecteur femelle droit, M12x1, 4 pôles, codage D
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Caractéristiques de transmission	Selon catégorie 5, EN 50173, classe D Selon catégorie 5, ISO/CEI 11801, classe D
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	Laiton nickelé
Couleur boîtier	argent
Matériau contacts à fiche	Laiton doré