


embase VABS-K1-7B-12-M5-P

N° de pièce: 8047064

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	1,2 mm
Taille de distributeur	7 mm
Raccordement fluide	Taraudage M5
Position de montage	indifférent
Conception	Sens de raccordement par le bas
Sens d'écoulement	réversible
Fluide de service	Médias fluides Médias gazeux
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	0 ... 50 °C
Température ambiante	0 ... 50 °C
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,15 Nm
Couple de serrage max. raccord fileté	0,6 Nm
Poids du produit	3,3 g
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	taraudé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	PEEK
Matériau douille fileté	Acier fortement allié inoxydable