

# kit parallèle EAMM-U-86-S62-70A-102

N° de pièce: 8059027

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	86
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	175 kgmm <sup>2</sup>
Couple d'entraînement à vide	0,25 Nm
Couple transmissible	9,5 Nm
Poids du produit	2.500 g
Code d'interface, actionneur	S62
Code d'interface, moteur	70A
Note sur la matière	Conforme RoHS