


# fiche mâle NPHS-S6-M-G18

N° de pièce: 8059257

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur                                     |
|---|--|
| Diamètre nominal                                  | 5,5 mm                                     |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar                           |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage     | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 1 - Faibles effets de corrosion            |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                             |
| Température ambiante                              | -10 ... 60 °C                              |
| Couple de serrage nominal                         | 3,5 Nm                                     |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal       | ± 10 %                                     |
| Poids du produit                                  | 19 g                                       |
| Raccord pneumatique 1                             | Filetage G1/8                              |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS                              |