

Coupleur rapide NPHS-D6-P-G14F

Code article: 8059271

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Débit nominal normal	1800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	124 g
Raccord pneumatique 1	Tarudage G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS