


# kit axial EAMM-A-L62-120GA

N° de pièce: 8063508

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	47 Nm
Poids du produit	1.558 g
Code d'interface, actionneur	L62
Code d'interface, moteur	120GA
Note sur la matière	Conforme RoHS