


# Kit axial EAMM-A-M43-55A

Code article: 8063533

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques             | Valeur          |
|------------------------------|-----------------|
| Position de montage          | Indifférente    |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L  |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C  |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %        |
| Degré de protection          | IP40            |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C  |
| Couple transmissible         | 12.5 Nm         |
| Poids du produit             | 329 g           |
| Code d'interface, actionneur | M43             |
| Code d'interface moteur In   | 55 A            |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS |