


# kit axial EAMM-A-M43-70GA

N° de pièce: 8063542

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique              | Valeur         |
|------------------------------|----------------|
| Position de montage          | indifférent    |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage      | -25 ... 60 °C  |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %       |
| Degré de protection          | IP40           |
| Température ambiante         | -10 ... 60 °C  |
| Couple transmissible         | 12,5 Nm        |
| Poids du produit             | 632 g          |
| Code d'interface, actionneur | M43            |
| Code d'interface, moteur     | 70GA           |
| Note sur la matière          | Conforme RoHS  |