


# Tête de caméra SBPB-R9C-U3-1E1A-C

N° de pièce: 8066471

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2025. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

| Caractéristique                            | Valeur   |
|--|--|
| Résolution du capteur                      | 2 456 x 2 054 pixels (5MPix)   |
| Fixation d'objectif                        | C-Mount  |
| Champ de vision                            | En fonction de l'objectif choisi   |
| Largeur                                    | 29 mm  |
| Hauteur                                    | 29 mm  |
| Longueur                                   | 49 mm  |
| Mode de fixation                           | avec kit de fixation   |
| Tension de service nominale CC             | 5 V  |
| Consommation puissance électrique          | 2,3 ... 3 W  |
| Variations de tension admissibles          | +/- 5 %  |
| Symbole KC                                 | KC-EMV   |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM  |
| Conformité PWIS                            | VDMA24364-B2-L   |
| Température de stockage                    | -20 ... 60 °C  |
| Humidité relative de l'air                 | 20 - 80 %  |
| Degré de protection                        | IP30   |
| Note concernant le degré de protection     | monté  |
| Conditions ambiantes                       | A l'abri d'une luminosité extrême<br>Air ambiant propre si possible<br>sec |
| Température ambiante                       | 0 ... 40 °C  |
| Poids du produit                           | 52 g   |
| Temps d'exposition                         | 27 µs ... 999 ms   |
| Durée d'image (plein écran)                | 36 fps   |
| Type de capteur                            | Couleur  |
| Course utile                               | En fonction de l'objectif choisi   |
| Interface USB, fonction                    | Alimentation électrique<br>Communication                                   |
| Interface USB, type de connexion           | Connecteur femelle   |
| Interface USB, technique de connexion      | USB 3.0 type B micro   |
| Interface USB, nombre de pôles/fils        | 10   |
| Interface I/O, fonction                    | Sans fonction  |
| Note sur la matière                        | Conforme RoHS  |
| Matériau corps                             | Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé                                  |