

Module électronique VMPA14-FB-EMS-8

Code article: 8066764

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Diagnostic | Sous-tension distributeurs |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 4 |
| Nombre maximum de bobines | 8 |
| Consommation interne pour une alimentation des actionneurs | 3 mA |
| Consommation interne à la tension de service | 8 mA |
| Courant nominal d'actionnement par bobine | 58 mA jusqu'à 24 ms |
| Tension nominale lors de la réduction du courant | 9 mA après 24 ms |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion (état après montage) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 30 g |
| Matériau du boîtier | POM |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |