


# terminal de visualisation et de commande CDSB-A1

N° de pièce: 8070984

★ Programme standard

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de ligne max.	3 m
Mémoire utilisateur	3 GB
Afficheur	Couleur TFT
Caractéristique d'affichage	Touchscreen
Taille d'affichage	1,77"
Plage de tension de service CC	4,5 ... 5,5 V
Résolution d'écran	128x160 Pixel
Agrément	RCM Mark
Symbole KC	KC-EMV
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	sans condensation max. 95 % à 60 °C
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	36,6 g
Interface USB, technique de connexion	USB 2.0 type B mini
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA6
Domaine d'application	Uniquement avec CMMT, CPX-E-CEC
Dimensions (l x L x h)	50 mm x 45 mm x 19,6 mm