

# ventouse OGVM-50-A-N-G14F

N° de pièce: 8073837

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur                                    |
|---|---|
| Compensateur de hauteur de ventouse           | 11,5 mm                                   |
| Rayon de pièce R min.                         | 35 mm                                     |
| Diamètre nominal                              | 7 mm                                      |
| Diamètre de ventouse                          | 50 mm                                     |
| Volume de ventouse                            | 15 cm <sup>3</sup>                        |
| Position du raccord                           | en haut                                   |
| Position de montage                           | indifférent                               |
| Forme de la ventouse                          | Cylindrique, soufflet x1,5                |
| Pression de service MPa                       | -95 ... 0 kPa                             |
| Pression de service                           | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi      |
| Pression de service nominale                  | -60 kPa<br>-0,6 bar                       |
| Fluide de service                             | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2 - Effets de corrosion moyens            |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-A1-L                            |
| Température ambiante                          | -20 ... 80 °C                             |
| Force de maintien à la pression de service    | 90 N                                      |
| Force latérale à pression de service nominale | 72 N                                      |
| Poids du produit                              | 41 g                                      |
| Mode de fixation                              | Via raccord de vide                       |
| Raccord de vide                               | Tarudage G1/4                             |
| Couleur                                       | noir                                      |
| Dureté Shore                                  | 60 +/- 5                                  |
| Matériau tourillon vissé                      | Alliage d'aluminium                       |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS                             |
| Matériau ventouse                             | NBR                                       |