

ventouse


OGVM-40-A-HN-G14F

N° de pièce: 8073844

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compensateur de hauteur de ventouse | 10 mm |
| Rayon de pièce R min. | 30 mm |
| Diamètre nominal | 4 mm |
| Diamètre de ventouse | 40 mm |
| Volume de ventouse | 7,8 cm ³ |
| Position du raccord | en haut |
| Position de montage | indifférent |
| Forme de la ventouse | Cylindrique, soufflet x1,5 |
| Pression de service MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pression de service | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pression de service nominale | -60 kPa -0,6 bar |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Température ambiante | 10 ... 120 °C |
| Force de maintien à la pression de service | 69 N |
| Force latérale à pression de service nominale | 59 N |
| Poids du produit | 17 g |
| Mode de fixation | Via raccord de vide |
| Raccord de vide | Tarudage G1/4 |
| Couleur | gris |
| Dureté Shore | 60 +/- 5 |
| Matériau tourillon vissé | Alliage d'aluminium |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau ventouse | HNBR |