

kit de couvercle VAVC-F12-SCC-20-TP

N° de pièce: 8084036

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur nominale DN	20
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Moyen	Vapeur Huile hydraulique à base d'huile minérale Gaz inertes Huile minérale Eau Air comprimé filtré, finesse de filtration 200 µm Fluides neutres
Note concernant le fluide	Les fluides gazeux sont autorisés uniquement en cas d'écoulement via le siège de vanne.
Température du fluide	-30 ... 200 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Poids du produit	363 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Acier fortement allié inoxydable
Matériau garniture de broche	PTFE
Matériau joint de clapet	PTFE, modifié