

Réflecteur SARA-R-D20-M

Code article: 8084168

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Température ambiante	-40 °C...65 °C
Mode de fixation	collé
Poids du produit	1.1 g
Matériau du boîtier	PMMA
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Largeur de structure du réflecteur	Mini