


# kit axial EAMM-A-V20-28AA

N° de pièce: 8093016

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique              | Valeur                  |
|------------------------------|-------------------------|
| Longueur nominale            | 31,4 mm                 |
| Position de montage          | indifférent             |
| Vitesse de rotation max.     | 10.000 1/min            |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L          |
| Température de stockage      | -25 ... 60 °C           |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %                |
| Degré de protection          | IP40                    |
| Température ambiante         | -10 ... 60 °C           |
| Moment d'inertie             | 0,022 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible         | 0,2 Nm                  |
| Poids du produit             | 25 g                    |
| Code d'interface, actionneur | V20                     |
| Code d'interface, moteur     | 28AA                    |
| Note sur la matière          | Conforme RoHS           |