


Kit axial EAMM-A-V32-42AB

Code article: 8094200

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	36 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.19 kgmm ²
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	130 g
Code d'interface, actionneur	V32
Code d'interface moteur In	42AB
Note sur le matériau	Conforme à RoHS