

Carte mémoire CAMC-M-MS-G32-G2

Code article: 8094425

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -25 °C...85 °C |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Capacité de mémoire | GB |
| Conseils d'utilisation | Cet appareil a été uniquement conçu, construit et monté pour une utilisation industrielle et commerciale. Une utilisation privée n'est pas autorisée. |
| Modèle | microSDHC |
| Structure de construction | MLC |
| Catégorie de vitesse | Class 10 |
| Vitesse de lecture max. | 70 Mo/s |
| Vitesse d'écriture max. | 50 Mo/s |
| Nombre de cycles d'écriture/d'effacement | 96 TBW |