

# Kit axial EAMM-A-T46-85AA

Code article: 8096186

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	55 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	10 Nm
Poids du produit	817 g
Code d'interface, actionneur	T46
Code d'interface moteur In	85AA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS