


plaque de liaison VABS-B14-T-FG14

N° de pièce: 8098884

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conception	Sens de raccordement en haut
Pression de service	1,5 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	192 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/4 avec raccord NAMUR G1/4
Raccord pneumatique 4	Flasque 1/4 avec raccord NAMUR G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Alliage d'aluminium